

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



YAG-BBAR Coated Double-Convex (DCX) Lenses



Produkt **#89-280** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)

1

€58,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€58,00

Stk. 10+
€52,25

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
30.00 +0.0/-0.025

Hintere Brennweite BFL (mm): 98.34
Effektive Brennweite EFL (mm): 100.00
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 5.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.79
Radius R₁=R₂ (mm): 102.5
Freie Apertur CA (mm): 29.00
Blende: 3.33
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.15
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform