

# Gepresste asphärische Kondensorlinse, 30 mm Durchm. x 26,9 mm BW, unbeschichtet



Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #15-177 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€45,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€45,00

Stk. 11+

€39,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
30.00 +/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):  
26.90 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA:  
0.56

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hintere Brennweite BFL (mm):</b><br>20.70                                                                                    |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Liba2000+</a> |
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±5                                                                                           |
| <b>Beschichtung:</b><br>Uncoated                                                                                                |
| <b>Zentrierung (Bogenminuten):</b><br>≤25                                                                                       |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4<br>Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4                               |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>28.00                                                                                          |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.9                                                                                                |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>10.00 ±0.20                                                                                      |
| <b>Blende:</b><br>0.90                                                                                                          |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                      |
| <b>Asphärendurchmesser (mm):</b><br>30.0                                                                                        |
| <b>Radius R<sub>2</sub> (mm):</b><br>Plano                                                                                      |
| <b>Form der hinteren Fläche:</b><br>Plano                                                                                       |
| <b>Typ:</b><br>Condenser Lens                                                                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>350 - 2000                                                                                  |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                                                                        |
| <b>Hinweis:</b><br><a href="#">Click here</a> for more information on the ISO 10110 surface quality specification.              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |