

TECHSPEC® 30mm, Alu. & VIS 0° besch., rechtw. Prisma aus N-BK7, enge Toleranzen



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Produkt #47-932 3-4 TAGE

1 €167,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€167,00

Stk. 6+

€133,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15

Beschichtung:
VIS 0° & Aluminized

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Prism
Toleranz Größe (mm): +0/-0.1
Fase: Protective bevel as needed
Länge Hypotenuse (mm): 42.40
Länge Katheten (mm): 30.00
Bildorientierung: Left-Handed
Beschichtungsspezifikation: Hypotenuse: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm, R _{avg} >90% @ 400 - 2000nm Legs: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Strahlablenkung (°): 90
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns Legs: 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform