

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#88-587** 3-4 TAGE

-

1

+

€74,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€74,00

Stk. 50+

€57,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
15.40

Max. Durchmesser (mm):
15.0

Max. Bildkreis (mm):
6.50

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:

114.5
Auflösung, auf Achse: 100 lp/mm @69.0% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld: 100 lp/mm @44.0% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 100 lp/mm @37.0% Contrast
Hinweis: High Resolution
TV Distortion (%): -58
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 3.00
Max. Sensorgröße: 1/2.8"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/2
IR-Sperrfilter: No
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen