



Richardson Gratings™ Echelle-Gitter, 31,6 Rillen, 25 x 50 mm, 63,9° Blaze-Winkel

Mehr Produkte von Richardson Gratings™



Produkt #15-741 3-4 TAGE

- 1 +

€284,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€284,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
31.6

Blaze-Wellenlänge (nm):
All

Blaze-Winkel (°):
63.9

Größe (mm): 25.0 x 50.0 ±0.1
Freie Apertur (%) : >90
Beschichtung: Aluminium
Aufbau: Ruled Grating
Länge (mm): 50.00
Substrat:  Float Glass
Dicke (mm): 6.00 ±0.5
Typ: Echelle Grating
Breite (mm): 25.00
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4
Zentrierung des gerillten Bereichs auf dem Substrat (mm): ±1
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.15
Toleranz Rillenabstand (%) : <0.05
Polarisation: S, P and Average
Master-Referenz: 411E
Spektrale Ordnung (m): 37

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen