

Bandpassinterferenzfilter, 340 nm ZWL, 10 nm FWHM, 25 mm D. (inkl. Fassung)



Produkt #65-674 AUSVERKAUF 3-4TAGE

- 1 +

€134,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€134,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):  
25.00 +0.0/-0.2

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:  
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):  
21.0

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>340.00 ±2   |
| <b>Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>±2 |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>10.00 ±2      |
| <b>Toleranz Halbwertbreite (nm):</b><br>±2         |
| <b>Min. Transmission (%):</b><br>≥25               |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>-50 to +75      |
| <b>Beschichtung:</b><br>Traditional Coated         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50               |
| <b>Toleranz Dicke (mm):</b><br>±0.1                |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                     |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>FURAExcitation     |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 1200        |
| <b>Aufbau:</b><br>Mounted in Black Anodized Ring   |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>7.5 ±0.1             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 219:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |