

TECHSPEC® Off-Axis-Ellipsoidspiegel, Protected Gold, 31,75 mm quadr., 2,5X



Protected Gold Off-Axis Ellipsoidal Mirror

Produkt #12-498 3-4 TAGE



1



€335,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€335,00

Stk. 6+

€301,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Vergößerung:  
2.5X

Substrat:  
Aluminum 6061-T6

Oberflächenqualität:  
60-40

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberflächenrauheit (Angström):</b><br><100 RMS                                                                     |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Gold (700-10000nm)                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                                 |
| <b>Größe (mm):</b><br>31.75 x31.75                                                                                    |
| <b>Offset-Winkel (°):</b><br>65.44                                                                                    |
| <b>Typ:</b><br>Off-Axis Ellipsoidal Mirror                                                                            |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>700 - 10000                                                                       |
| <b>Y-Offset (mm):</b><br>49.38                                                                                        |
| <b>Bildweite (mm):</b><br>83.82                                                                                       |
| <b>Objekt-<br/>abstand (mm):</b><br>33.02                                                                             |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |