

TECHSPEC® 325nm, 25mm Durchmesser, Laserlinienbandpassfilter OD 6



Produkt #68-957 Lagernd

Weitere Bandbreiten



1



€665,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€665,00

Stk. 10+

€585,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):

1.2
Blockungsbereich OD 5 (nm): 291 - 321.8 & 328.3 - 380.7
Blockungsbereich OD 6 (nm): 299 - 320.1 & 329.9 - 357.5
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 21.00
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 325.00
Designwellenlänge DWL (nm): 325
Halbwertsbreite FWHM (nm): 2.30
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥80
Typ: Bandpass Filter
Widerstandsfähigkeit: Environmental: ML-STD-810F, sect. 507.4 Durability: ML-C-48497A, sect. 3.4.1
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen