



Hart beschichteter Bandpassfilter OD 4, 10 nm, 343 nm ZWL, 50 mm Durchmesser



TECHSPEC Hard Coated OD 4.0 10nm Bandpass Filters

Produkt #39-321 3-4 TAGE

Weitere Bandbreiten

1 €613,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€613,00

Stk. 6+
€484,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD: ≥4.0
Freie Apertur CA (mm): 45
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 343.00 ±2.0
Halbwertsbreite FWHM (nm): 10.00 ±2.0
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±2.0
Substrat: ☐ Optical Glass
Min. Transmission (%): ≥85
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 80-50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Typische Anwendungen: 3rd Harmonic Nd:YLF Laser
Blockungsbereich (nm): 200 - 1200
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 5.0 ±0.1
Substratdicke (mm): 3.5 ±0.5 typical

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform