


Absorbierender ND-Filter, optische Dichte 3,5, 25 mm D.

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt **#36-269** 3-4 TAGE

- 1 + **€44,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€44,00

Stk. 11+
€39,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:

3.5 ±0.2
Glas-/Filternummer: Hoya ND-006
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.531
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 542.00
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.03 (average)
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen