



Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#36-271** □ Lagernd



1



€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€95,00

Stk. 11+

€84,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.0 x 50.0

Optische Dichte OD:

3.5 ±0.2
Glas-/Filternummer: Hoya ND-006
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.531
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 542.00
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.03 (average)
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Parallelität (mm): <0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen