

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 355nm, Notchfilter, OD 6 Blockung, 12,5 mm Durchmesser



TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters

Produkt #39-386 3-4 TAGE

[Weitere Bandbreiten](#)



1



€489,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€489,00

Stk. 6+

€391,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Optische Dichte OD:
≥6.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):

355.00
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Halbwertsbreite FWHM (nm): 26.00
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): 280 - 300nm: T _{avg} >50 300 - 700nm: T _{avg} >90
Transmissionsbereich (nm): 280 - 700
Typ: Notch Filter
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Freie Apertur (%): 85
Reflexion bei Zentralwellenlänge ZWL (%): >99.5
Transmittierte Wellenfront, RMS: <1λ
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform