

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



35mm Focal Length



Produkt **#85-869** □ Lagernd

-

 1

+

€850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€850,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
43.70

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
19.5mm - 10.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 26.84mm - 14.3°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 38
Gewicht (g): 108
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 14.6mm - 7.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0.7
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0772
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 26.84mm - 14.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 21.9mm - 11.69°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 17.3mm - 9.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.323
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.8 - f/16
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 23.68
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 10.9mm - 5.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 41.43
Hauptebene Bildseite (mm): -21.33
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 27.5mm - 14.3° Vertical: 20.5mm - 10.7° Diagonal: 34.5mm - 17.8°
Maximale Verzeichnung (%): -0.02
Position Austrittspupille (mm): -57.17
Optimiert für Arbeitsabstand (mm): 400 - 2000
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat:

