

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt **#34-838** KONTAKT

-

1

+

€167,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€167,00

Stk. 6+

€147,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.9
Beschichtungsspezifikation: R_{s abs} >99.9% @ 355nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8 over central 20mm
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror, IBS (355nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 355
Durchmesser (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°): 45
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Zerstörschwelle, zertifiziert: 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen