

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #35-181

3-4 TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Fixed

Länge (mm):

36.69

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:

28.0mm - 10.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:

38.5mm - 14.2°

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 with required adapter #89-932
Max. Durchmesser (mm): 33.8
Gewicht (g): 65
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 21.0mm - 7.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 3.32
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0565
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 38.5mm - 14.2°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 31.5mm - 11.7°
Frontgewinde: M25.5 x 0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 25.4mm - 9.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 33.80
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.23
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 165 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.65
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 21.27
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 15.7mm - 5.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 22.42
Hauptebene Bildseite (mm): -20.67
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 38.5mm - 14.3° Vertical: 28.9mm - 10.7° Diagonal: 48.2mm - 17.8°
Maximale Verzeichnung (%): 0.17
Position Austrittspupille (mm): -21.87
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Ruggedized to Withstand 50g of Shock
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

