

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 3,5 mm



3,5 mm Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie



Produkt **#89-410** ☐ Lagernd



1



€430,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€430,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
39.30

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
94.1°

Filtergewinde:

M105 x 1.00 with required adapter [#89-848](#)

Max. Durchmesser (mm): 50
Außendurchmesser (mm): 50.00
Gewicht (g): 110
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 74.4°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.72
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0572
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 102.4°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Hinweis: Length includes protruding front element
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 102.4°
Frontgewinde: M50 x 0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 87.2°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 3.50
Vergrößerung PMAG: 0.236
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 0 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/11
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 15.27
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 57.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.31
Hauptebene Bildseite (mm): 7.49
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 102.4° Vertical: 82.3° Diagonal: 117.0°
Maximale Verzeichnung (%): -21
Position Austrittspupille (mm): -15.28
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform

