

TECHSPEC® VIS-NIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 3,5 mm



3.5mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-937

Produkt #39-937 3-4 TAGE



1



€585,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€585,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
45.20

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
34.1mm - 94.1°

Filtergewinde:
M105 x 1.00 with required adapter [#89-848](#)

Max. Durchmesser (mm):

50
Außendurchmesser (mm): 50.0
Gewicht (g): 110
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 23.0mm - 74.4°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.72
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0572
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 41.2mm - 102.4°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 41.2mm - 102.8°
Frontgewinde: M50 x0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 29.5mm - 87.2°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 3.50
Vergrößerung PMAG: 0.236
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 0 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/11
Beschichtung: 425 - 1000nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 1000nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 15.27
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 16.3mm - 57.4°
Hauptebene Objektseite (mm): 18.31
Hauptebene Bildseite (mm): 7.49
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 41.2mm - 102.4° Vertical: 26.8mm - 82.3° Diagonal: 63.6mm - 117°
Maximale Verzeichnung (%): -20.95
Position Austrittspupille (mm): -15.28
Wellenlängenbereich: VIS-NIR
Objektivtyp: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen