

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cw-Serie, 35 mm, f/1,65



35mm Focal Length



Produkt #15-654 **KONTAKT**

- 1 +

€325,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€325,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
59.68

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
10.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

14.3°
Filtergewinde: M34.0 x0.50 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 41.82
Außendurchmesser (mm): 42
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 7.8°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 1.82
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.077
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 22.1mm - 14.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Hinweis: C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x2mm
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 11.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 9.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Durchmesser (mm): 40.50
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.341
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.65
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 24.65
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 5.9°
Hauptebene Objektseite (mm): 25.81
Hauptebene Bildseite (mm): -20.67
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 14.3° Vertical: 10.8° Diagonal: 17.8°
Maximale Verzeichnung (%): 0.17
Position Austrittspupille (mm): -21.87
Schutzart: IPX7 and IPX9K
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen

