

35mm D x 15mm BW Protected Aluminium, konkaver Spiegel



Produkt #43-467 □ Lagernd

⊖ 1 ⊕ **€50,50**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-49

€50,50

Stk. 50+

€43,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: □

[N-BK7](#)

Toleranz Brennweite (%):

±2

Oberflächenqualität:

80-50

Durchmesser (mm):
35.00 ±0.50

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00

Krümmungsradius (mm):
30.00

Blende (f/#):
f/0.43

Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >85% @400 - 700nm
R_{avg} >90% @400 - 2000nm

Art der Beschichtung:
Metal

Freie Apertur (%):
90

Randdicke ET (mm):
6.0

Radius R₁ (mm):
30.00

Toleranz Dicke (mm):
±0.5

Typ:
Spherical Mirror

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)
