

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cr-Serie, 35 mm, f/11



35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #35-187 3-4 TAGE



1



€310,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€310,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
36.69

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
28.0mm - 10.4°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
38.5mm - 14.2°

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 with required adapter #89-932	
Max. Durchmesser (mm): 33.8	
Gewicht (g): 65	
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 21.0mm - 7.8°	
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 3.32	
Max. Bildkreis (mm): 11.00	
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0085	
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 38.5mm - 14.2°	
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)	
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 31.5mm - 11.7°	
Frontgewinde: M25.5 x 0.5 (Male)	
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 25.4mm - 9.4°	
Typ: Fixed Focal Length Lens	
Durchmesser (mm): 33.80	
Brennweite BW (mm): 35.00	
Vergrößerung PMAG: 0.23	
Max. Sensorgröße: 2/3"	
Arbeitsabstand (mm): 165 - ∞	
Mount: C-Mount	
Blende (f/#): f/11	
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR	
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR	
Position Eintrittspupille (mm): 21.27	
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 15.7mm - 5.9°	
Hauptebene Objektseite (mm): 22.42	
Hauptebene Bildseite (mm): -20.67	
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 38.5mm - 14.3° Vertical: 28.8mm - 10.8° Diagonal: 48.1mm - 17.8°	
Maximale Verzeichnung (%): 0.17	
Position Austrittspupille (mm): -21.87	
Wellenlängenbereich: VIS	
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team	

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen