

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



35mm UCI Series Fixed Focal Length Lens



Produkt **#33-902** 3-4TAGE



1



€250,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€250,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
52.19

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
40.5mm - 10.6°

Max. Durchmesser (mm):

26.5
Außendurchmesser (mm): 26.5
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 30.3mm - 7.9°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.21
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0066
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 45.6mm - 11.9°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 45.6mm - 11.9°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 36.7mm - 9.6°
Optimiert für Sensorgröße: 1/2.5"
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.159
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 200 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/11.0
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 34.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 22.7mm - 6.0°
Hauptebene Objektseite (mm): 49.25
Hauptebene Bildseite (mm): -19.45
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 45.6mm - 11.9° Vertical: 34.1mm - 8.9° Diagonal: 57.2mm - 14.8°
Maximale Verzeichnung (%): -0.22
Maximale Länge (mm): 52.19
Position Austrittspupille (mm): -46.71
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen