


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:


Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Produkt #11-535

3-4 TAGE



1



€640,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€640,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
3600 ±1

Blaze-Wellenlänge (nm):
220

Durchmesser (mm):

40.00
Beschichtung: Bare Aluminum
Substrat: 
Typ: Rowland Circle
Beugungseffizienz (%) ≥50 @ 200nm ≥34 @ 300nm ≥32 @ 400nm
Krümmungsradius (mm): 298.50
Rillenprofil: Sinusoidal
Einfallswinkel, α (°): -40
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°): -4.4
Beugungswinkel, β @ 300 nm (°): -25.9
Objektweite, l_a @ 200 nm: 228.7
Fokusentfernung, l_b @ 200 nm: 297.6
Randdicke ET (mm): 8.0
Durchmesser Beugungsfläche (mm): ≥33

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen