

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #33-677 ☐ Lagernd



1



€360,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€360,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Blende:
Fixed

Länge (mm):
38.08

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
42.4mm - 9.6°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor: 58.4mm - 13.2°
Filtergewinde: M25.5 x0.50 with adapter #89-941
Max. Durchmesser (mm): 30
Außendurchmesser (mm): 30
Gewicht (g): 51
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 31.8mm - 7.2°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Max. Bildkreis (mm): 11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0095
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (7)
Hinweis: Separate driver not included. Electronic development kit #17-123 recommended.
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 47.7mm - 10.8°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 38.4mm - 8.7°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 35.00
Vergrößerung PMAG: 0.175
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 225 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f#): f/7
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 28.7
Hauptebene Objektseite (mm): 20.33
Hauptebene Bildseite (mm): -21.16
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 51.3mm - 13.9° Vertical: 38.4mm - 10.4° Diagonal: 64.1mm - 17.3°
Maximale Verzeichnung (%): 0.18
Modell mit integrierter Flüssiglinse: Corning® Varioptio® A-25H0
Position Austrittspupille (mm): -14.37
Wellenlängenbereich: VIS
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen