

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #11-323 3-4 TAGE

- 1 + €74,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€74,00

Stk. 50+

€57,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
24.04

Max. Durchmesser (mm):
19.0

Max. Bildkreis (mm):
8.00

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:

99
Auflösung, auf Achse: 100 lp/mm @61.7% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld: 100 lp/mm @56.8% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 100 lp/mm @48.2% Contrast
Hinweis: High Resolution
TV Distortion (%): -22.4
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 3.74
Max. Sensorgröße: 1/2"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/1.6
IR-Sperrfilter: Yes
Wellenlängenbereich: VIS (IR-Cut Filter)

Konformität mit Standards

Reach 205: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen