

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #38-847 3-4 TAGE



1



€184,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€184,00

Stk. 6+

€166,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%): 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%): 99.8
Beschichtungsspezifikation: R_{abs} >99.8% @ 343nm R_{avg} >99.5% @ 339 - 346nm
Wellenlängenbereich (nm): 339 - 346
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (339-346nm)
Designwellenlänge DWL (nm): 343
Durchmesser (mm): 38.10 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°): 45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz:  6 J/cm² @ 343nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen