

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 38,1 mm Durchm., 532 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #34-826 3-4 TAGE



1



€165,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€165,00

Stk. 6+

€145,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 532nm R _{avg} >99.5% @ 523 - 537nm
Wellenlängenbereich (nm) : 523 - 537
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (523-337nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 532
Durchmesser (mm) : 38.10 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz:  15 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen