


Konkaves Beugungsgitter Rowland-Kreis, 3600 Gitterlinien/mm, 32 mm Durchm., 220 nm

Mehr Produkte von [ZEISS](#)



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Produkt #11-536 3-4 TAGE

- 1 +

€590,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€590,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
3600 ±1

Blaze-Wellenlänge (nm):
220

Durchmesser (mm):

32.00
Beschichtung: Bare Aluminum
Substrat: 
Typ: Rowland Circle
Beugungseffizienz (%) ≥16 @ 225nm ≥42 @ 250nm ≥32 @ 300nm
Krümmungsradius (mm): 150.70
Rillenprofil: Sinusoidal
Einfallswinkel, α (°): -40
Beugungswinkel, β @ 200 nm (°): -4.4
Beugungswinkel, β @ 300 nm (°): -25.9
Objektweite, l_a @ 200 nm: 115.4
Fokuserntfernung, l_b @ 200 nm: 150.3
Randdicke ET (mm): 7.0
Durchmesser Beugungsfläche (mm): ≥26

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen