

38,0 mm qu., 70R/30T, Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR



Produkt #18-721 3-4TAGE

- 1 +

€313,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€313,00
Stk. 11+
€266,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
0 - 45

Abstand Mitte-Mitte (mm):
0.15

Freie Apertur (%):
90

Beschichtung: Square Aluminum (AlMgF ₂) Apertures
Aufbau: Polka-Dot
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.5
Größe (mm): 38.0 x 38.0
Min. Apertur (mm): 2.00
Betriebstemperatur (°C): 150 Maximum
Parallelität (Bogenminuten): <3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 70/30
Toleranz Reflexion/Transmission (%): ±5 @45°
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.65 ±0.1
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen