


TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 38,1 x 25,4 mm, 1030 nm, 0-45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #11-314 [KONTAKT](#)

1

€178,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€178,00

Stk. 6+

€160,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 1030nm
Wellenlängenbereich (nm) : 1020 - 1040
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (1030nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 1030
Größe (mm) : 38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°) : 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm² @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen