


TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 38,1 x 25,4 mm, 1030 nm, 45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #11-302 3-4 TAGE

⊖ 1 ⊕ **€166,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€166,00

Stk. 6+

€149,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):

<3

Freie Apertur (%):
85

Rückseite:
Commercial Polish

Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8

Beschichtungsspezifikation:
R_{abs} >99.8% @ 1030nm
R_{avg} >99.5% @ 1020 - 1040nm

Wellenlängenbereich (nm):
1020 - 1040

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10

Art der Beschichtung:
Dielectric

Beschichtung:
Laser Mirror (1020-1040nm)

Designwellenlänge DWL (nm):
1030

Größe (mm):
38.1 x 25.4 +0.00/-0.10

Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Einfallswinkel (°):
45

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Zerstörschwelle, laut Design:
20 J/cm² @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Reach 209:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)