


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Produkt #37-728 3-4 TAGE



1



€145,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€145,00

Stk. 11+

€128,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror Substrate

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Beschichtung: Uncoated
Größe (mm): 38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen