


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #39-610 KONTAKT

-

1

+

€178,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€178,00

Stk. 6+

€160,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mirror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 85
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 343nm
Wellenlängenbereich (nm) : 339 - 346
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (343nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 343
Größe (mm) : 38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 6.35 ±0.20
Einfallswinkel (°) : 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm² @ 343nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen