

**TECHSPEC®  $\lambda$ /10-Quarzglasfenster, 38,1 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, 1064 nm**



TECHSPEC  $\lambda$ /10 Laser Line Coated Windows

Produkt #38-988 3-4 TAGE

- 1 + **€217,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€217,50

Stk. 6+

€174,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):  
0

Freie Apertur CA (mm):  
34.29

Beschichtung:  
Laser V-Coat (1064nm)

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Designwellenlänge DWL (nm):</b><br>1064                                                                 |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>38.10 +0.00/-0.10                                                              |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Coming 7980)                    |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                              |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>10-5                                                                        |
| <b>Dicke (mm):</b><br>6.35 ±0.20                                                                           |
| <b>Typ:</b><br>Laser Line Window                                                                           |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><3                                                                  |
| <b>Fase:</b><br>Protective as needed                                                                       |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90                                                                            |
| <b>Abbe-Zahl (v<sub>d</sub>):</b><br>67.8                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 1064nm                                     |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10                                                                  |
| <b>Zerstörschwelle, laut Design:</b> <input type="checkbox"/><br>15 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 20ns, 20Hz |
| <b>Güte Quarzglas:</b><br>7980 0F                                                                          |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                                                              |
| <b>Fenstertyp:</b><br>Glass                                                                                |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |