

TECHSPEC® λ /10-Quarzglasfenster, 38,1 mm Durchm., 6,35 mm Dicke, 1080 nm



TECHSPEC λ /10 Laser Line Coated Windows

Produkt #11-402 3-4 TAGE

- 1 + **€217,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€217,50

Stk. 6+

€174,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):

0

Freie Apertur CA (mm):

34.29

Beschichtung:

Laser V-Coat (1080nm)

Designwellenlänge DWL (nm): 1080
Durchmesser (mm): 38.10 +0.00/-0.10
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 6.35 ±0.20
Typ: Laser Line Window
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1080nm
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm ² @ 1080nm, 20ns, 20Hz
Güte Quarzglas: 7980 0F
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen