

Corning® Varioptic® Entwickler-Kit fokussierbare Flüssiglinse, 3,9 mm freie Apertur



3.9mm CA, Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens Development Kit



Produkt #17-126 **AUSVERKAUFT** 3-4 TAGE

- 1 +

€543,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€543,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.50 (packaged lens, 13.00 bare lens)

Beschichtung:
VS

Typ:
Development Kit

Freie Apertur CA (mm): 3.9
Inhalt des Sets: Corning® Varioptic® A-39N0 Lens (without cable) A-39N0-P04 Lens (with bent flex cable) Maxim MAX14574 Driver Board (with 4 pin connector and 6 pin connector for thermistor populated 6 pin FPC) USB-MFlexiboard (with 4 and 6 pin connector and USB compatibility) M4 thread holder for lens Bent Flex Cable FPC-A-04 Control Software Documentation Package
Fokusbereich: -5 to +15 diopter
Modellnummer: D-A-39N0
Betriebstemperatur (°C): -20 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 5.20 (packaged lens, 4.00 bare lens)
Transmission (%): 97 @ 587nm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 50nm
Typische Anwendungen: Industrial vision, medical imaging cameras, optical equipment, & biometric devices requiring a large clear aperture

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen