

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 3X, 110 mm Arbeitsabstand, In-Line



110mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-307 3-4 TAGE

1 €1.065,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.065,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
103.62

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
2.1mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
2.9mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter #88-212
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 64
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 1.6mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.043
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 6 (4)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.058
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.15
Frontgewinde: M16 x0.5 (Female)
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergößerung PMAG: 3X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 110
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f#): f/35
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Tiefenschärfe (mm): ±0.18mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 2.9 x2.2
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen