

Corning® Varioptic® fokussierbare Flüssiglinse, A-39N0-P16, 3,9 mm freie Apertur, A-Serie mit Gehäuse, FPC mit 6 Pins und Thermistor



3.9mm CA, A-39N0-P16 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series - 6 pins FPC with Thermistor



Produkt #15-740 **AUSVERKAUF** Lagernd

1 **€112,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€112,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
15.50

Beschichtung:
VS

Typ: Packaged Lens w/ Thermistor
Freie Apertur CA (mm): 3.9
Inhalt des Sets: Packaged A-39N0 with a straight flex cable with thermistor FPC-A-16 (6 pins)
Fokusbereich: -5 to +15 diopter
Modellnummer: A-39N0-P16
Betriebstemperatur (°C): -20 to +60
Lagerungstemperatur (°C): -40 to +85
Dicke (mm): 5.20
Transmission (%): 97 @ 587nm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS: 50nm
Typische Anwendungen: Industrial vision, medical imaging cameras, optical equipment, & biometric devices requiring a large clear aperture

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen