

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 3X, 65 mm Arbeitsabstand, In-Line



65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #67-314 3-4 TAGE



1



€1.045,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.045,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):  
79.40

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:  
2.1mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:  
2.9mm

Filtergewinde:  
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter #88-212  
Sold Separately

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>18.00                                              |
| <b>Gewicht (g):</b><br>56                                                           |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>1.6mm                                 |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.068                                 |
| <b>Toleranz Arbeitsabstand (mm):</b><br>±1                                          |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>6 (4)                                          |
| <b>Hinweis:</b><br>CompactTL™                                                       |
| <b>Typische Telezentrie @ 588 nm (°):</b><br>0.091                                  |
| <b>Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):</b><br>0.0821                                |
| <b>Frontgewinde:</b><br>M16 x0.5 (Female)                                           |
| <b>Hersteller:</b><br>Edmund Optics®                                                |
| <b>Typ:</b><br>Telecentric Lens                                                     |
| <b>Vergößerung PMAG:</b><br>3X                                                      |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                    |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>65                                                   |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                            |
| <b>Art:</b><br>In-Line Illumination                                                 |
| <b>Blende (f#):</b><br>f/21.9                                                       |
| <b>Beschichtung:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                        |
| <b>Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen:</b><br>1/4" (0.312") and 1/8" (0.187") |
| <b>Tiefenschärfe (mm):</b><br>±0.12mm (20% @ 20 lp/mm)                              |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):</b><br>2.9 x2.2                      |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                  |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |