

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 3X, 40 mm Arbeitsabstand



40mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Produkt #63-747 3-4 TAGE

1

€614,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€614,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
48.00

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
2.1mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
2.9mm

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter #88-212
Sold Separately

Max. Durchmesser (mm): 18.00
Gewicht (g): 32
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 1.6mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.093
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±1
Anzahl Elemente (Gruppen): 5 (3)
Hinweis: CompactTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): 0.076
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.1697
Hersteller: Edmund Optics®
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 3X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 40
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/16
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Tiefenschärfe (mm): ±0.08mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 2.9 x 2.2
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen