

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Robustes M12-Objektiv der blauen Serie, 3 mm BW, 1/5,6



3mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Produkt #36-350 KONTAKT



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
17.10

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm):
14

Gewicht (g):

5
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 211.1mm - 91.3°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0017
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 211.1mm - 91.3°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 3.00
Vergrößerung PMAG: 0.029X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 100 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/5.6
Verzeichnung (%): -34.82 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 4.8 - 4.7
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 4.90
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 141.3mm - 68.6°
Hauptebene Objektseite (mm): 6.84
Hauptebene Bildseite (mm): 2.22
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 211.6mm - 91.3° Vertical: 141.6mm - 68.6° Diagonal: 315.6mm - 113.8°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -3.23
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen