

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#49-270** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€119,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€119,00

Stk. 6+

€95,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

4.50
Toleranz Brennweite (%): ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 2.99
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 2.7
Zentrierung (Bogenminuten): 30-45
Mittendicke CT (mm): 3.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm): 2.00 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm): 1.00 ±0.05
Radius R₁ (mm): 3.16
Radius R₂ (mm): -2.23
Radius R₃ (mm): -7.88
Randdicke ET (mm): 2.48
Substrat:  N-LAK22 / N-SF6
Oberflächenqualität: 20-10
Blende: 1.5
Numerische Apertur NA: 0.33
Beschichtung: VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675

Konformität mit Standards

Reach 181: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen