

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #85-110 3-4 Tage



1



€930,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€930,00

Stk. 10+

€845,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
10.0

Designwellenlänge DWL (nm):
3000

Durchmesser (mm):
25.40

Substrat: MgF₂
Verzögerung: λ/4
Typ: Crystalline Waveplate
Parallelität (Bogenminuten): 3
Aufbau: Crystalline
Transmittierte Wellenfront, P-V: <λ/8 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz: λ/100 @ 20°C
Fassungsdicke (mm): 6.0
Verzögerungsordnung: 0

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform