

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#49-272** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€119,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€119,00

Stk. 6+

€95,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

9.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 7.79
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 2.7
Zentrierung (Bogenminuten) : <3
Mittendicke CT (mm) : 2.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 1.47 ±0.05
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 1.03 ±0.05
Radius R₁ (mm) : 5.26
Radius R₂ (mm) : -3.98
Radius R₃ (mm) : -12.05
Randdicke ET (mm) : 2.19
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 20-10
Blende : 3.00
Numerische Apertur NA : 0.17
Beschichtung : VIS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 233 : Konform