

TECHSPEC® Plankonkave Linse, 3 mm Durchmesser x -6 mm Brennweite, VIS-0°-beschichtet



Produkt #84-377 Lagernd
Andere Beschichtungen

1 €64,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€64,00
Stk. 10+
€57,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
3.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

-6.00
Substrat: NSF11
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Typ: Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Hintere Brennweite BFL (mm): -6.56
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 1.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.05
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Freie Apertur CA (mm): 2.7
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Randdicke ET (mm): 1.17
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Radius R₁ (mm): -4.71
Oberflächenqualität: 20-10
Zerstörschwelle, laut Design: 5 J/cm² @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform