


3x Mitutoyo telezentrisches Objektiv

Mehr Produkte von Mitutoyo



3X (#56-985) & 5X (#56-986)



Produkt #56-985 3-4 TAGE

- 1 +

€1.178,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.178,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
2.10mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
2.90mm

Brennweite BW (mm):
58.51

Modellnummer: 375-037-1
Länge (mm): 33.00
Länge ohne Gewinde (mm): 33.00
Vergrößerung: 3X
Max. Durchmesser (mm): 30
Max. Sensorgröße: 2/3"
Numerische Apertur NA: 0.09
Gewinde: M26 x 36 TPI
Typ: Microscope Objective
Auflösung (µm): 3.06
Schärfentiefe (µm): 34.00
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24: 8
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 18: 6
Betriebstemperatur (°C): +5 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz: 20 - 80%
Arbeitsabstand (mm): 77
Gewicht (g): 55
Hinweis: Image is formed 280mm from specimen (170mm from the mounting flange)
Wellenlängenbereich (nm): 435 - 655
Art: Finite Conjugate
Hersteller: Mtutoyo
Parfokallänge (mm): 110
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)