


Absorbierender ND-Filter, optische Dichte 4, 50 x 50 mm

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Produkt #36-277 3-4 TAGE

- 1 + **€95,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€95,00

Stk. 11+
€84,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Größe (mm):
50.0 x 50.0

Optische Dichte OD:

4.00 ±0.2
Glas-/Filternummer: Hoya ND-006
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.531
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 542.00
Dicke (mm): 2.85
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.01 (average)
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.2
Parallelität (mm): <0.02

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen