

TECHSPEC® 4,0 OD 50 mm Dia., NIR ND Filter



Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

Produkt #36-267 3-4 TAGE



1



€182,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€182,00

Stk. 6+

€145,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.2

Optische Dichte OD:
4.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Beschichtung: Metallic Based ND
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 5.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.10
Transmission (%): 0.01
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 700 - 1100
Freie Apertur (%): 80
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Toleranz optische Dichte (%): ±10
Parallelität (Bogensekunden): <5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform