

# IR-Bandpassfilter, 4,00 µm ZWL, 25,0 mm Durchmesser, 2,0 µm FWHM



Produkt #11-998 3-4TAGE

- 1 +

€433,00

+ WARENKORB

|                                 |
|---------------------------------|
| Stk. 1-9                        |
| €433,00                         |
| Stk. 10+                        |
| €390,20                         |
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):  
0

Optische Dichte OD:  
≥3.0

Freie Apertur CA (mm):

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| 21.0                                                      |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (nm):</b><br>4,000.00 ±200      |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (nm):</b><br>2,000.00             |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Silicon (Si) |
| <b>Beschichtung:</b><br>Traditional Coated                |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                      |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.2                           |
| <b>Transmission (%):</b><br>80 (minimum)                  |
| <b>Typ:</b><br>Bandpass Filter                            |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>SWIR                      |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>200 - 7000               |
| <b>Zentralwellenlänge ZWL (µm):</b><br>4.00 ±0.20         |
| <b>Halbwertsbreite FWHM (µm):</b><br>2.00 ±0.20           |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |