

TECHSPEC® Rechtwinkliger N-BK7-Spiegel 40,0 mm, Beschichtung für 320-450 nm



Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

Produkt #15-601 3-4 TAGE

- 1 +

€358,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€358,00

Stk. 6+

€286,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Dielectric Mirror (320-450nm)

Beschichtungsspezifikation:
Hypotenuse: R_{avg} >98% @ 340 - 488nm (0°, All Polarizations)
R_{avg} >98% @ 320 - 450nm (45°, All Polarizations)
R_{avg} >99% @ 320 - 450nm (45°, S-Polarization)

Wellenlängenbereich (nm): 320 - 450
Länge Katheten (mm): 40.00
Länge Hypotenuse (mm): 56.60
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Art der Beschichtung: Dielectric
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Freie Apertur (%): 90
Typ: Right Angle Mirror
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen