

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Rechtwinkliger N-BK7-Spiegel 40,0 mm, Beschichtung für 750-1100 nm



Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

Produkt #87-404 3-4 TAGE



1



€305,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€305,00

Stk. 6+

€244,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Dielectric Mirror (750-1100nm)

Beschichtungsspezifikation:
Hypotenuse: R_{avg} >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
R_{avg} >99% @ 750 - 1100nm (0°)

Wellenlängenbereich (nm):

750 - 1100
Länge Katheten (mm): 40.00
Länge Hypotenuse (mm): 56.60
Oberflächenebenheit (P-V): λ/4
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Art der Beschichtung: Dielectric
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Freie Apertur (%): 90
Typ: Right Angle Mirror
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen